

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 1-60 1K Plastic Primer αποτελεί ένα ειδικών ρητινών πράιμερ πρόσφυσης για τη βελτίωσης της πρόσφυσης των νέων μη ασταρωμένων πλαστικών εξαρτημάτων στα πλαίσια του επαναφινιρίσματος στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ειδική σημείωση: Το 1-60 1K Plastic Primer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο πρόσφυσης Πλαστικών στο 8-746 High Production Non-Sanding Primer, εξοικονομώντας σας χρόνο τόσο στην εφαρμογή όσο και στο στέγνωμα. Βλέπε 8-746 High Production Non-Sanding Primer TDS για οδηγίες. (Το εν λόγω σύστημα συνιστάται με το 8-746 High Production Non-Sanding Primer, όχι άλλο DeBeer πράιμερ/καλυπτικό υπόστρωμα).

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (MM)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ (BAR/ PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,3-1,4	2/29

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



1 επίστρωση 5 - 10 μm (0,2-0,4 mil)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΑΕΡΑ 20°C / 68°F		ΨΗΣΙΜΟ 60°C / 140°F	
Χρόνος Αναμονής	15 - 20 λεπτά	Χρόνος Αναμονής	-
Ελεύθερο σκόνης	20 λεπτά	Ελεύθερο σκόνης	-
Έτοιμο για πιάσιμο	-	Έτοιμο για πιάσιμο	-
Έτοιμο για μασκάρισμα/ταινία	-	Έτοιμο για μασκάρισμα/ταινία	-
Έτοιμο για λειανση/τρίψιμο	-	Έτοιμο για λειανση/τρίψιμο	-
Έτοιμο για γυάλισμα	-	Έτοιμο για γυάλισμα	-

Αφού αφήσετε το 1-60 1K Plastic Primer, να στεγνώσει για 2 ώρες, τρίψτε το με ένα λεπτό σφουγγαράκι ή παρεμφερές εργαλείο και εφαρμόστε ξανά 1-60 1K Plastic Primer.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ
PP-EPDM	Εύκαμπτο πλαστικό
TPO	Εύκαμπτο πλαστικό
ABS	Μεσαίο πλαστικό
PUR	Εύκαμπτο - Μαλακό/Σκληρό πλαστικό
PA	Σκληρό πλαστικό

Όλοι οι συνήθεις τύποι πλαστικών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την παραγωγή εξωτερικών εξαρτημάτων OEM και στα πλαίσια του επαναφινιρίσματος στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μην το χρησιμοποιείτε με Πολυουρεθάνη (PE) και καθαρά Πολυπροπυλένιο (PP). Μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε προ-ασταρωμένα πλαστικά εξαρτήματα. Σε περίπτωση όπου δεν είστε σίγουροι σχετικά με τον τύπο του πλαστικού, ελέγξτε την πρόσφυση πριν από το επαναφινίρισμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ 20°C (68°F)



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



ΠΡΟΣΘΕΤΑ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΙΑΣ



Αφαιρέστε τον αντικολλητικό παράγοντα πλένοντας το υπόστρωμα με ζεστό σαπουνό νερό κι ένα λεπτό σφουγγαράκι ή παρεμφερές εργαλείο. Ξεβγάλτε καλά το υπόστρωμα με καθαρό νερό. Στεγνώστε με αέρα το υπόστρωμα, καθαρίστε τα λείψαντα με το 1-951 Silicone Remover. Τρίψτε τα μη ασταρωμένα πλαστικά εξαρτήματα με ένα λεπτό σφουγγαράκι για να λειάνετε το υπόστρωμα κι ένα μεσαίο σφουγγαράκι - τραχύ σφουγγαράκι στην περίπτωση των ανάγλυφων υποστρωμάτων. Καθαρίστε και πάλι τα λείψαντα με το 1-951 Silicone Remover.

Χαρτώστε ολόκληρο το αυτοκίνητο για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη άχνη βαφής.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ



DeBeer 2K Primer / Surfacer
 MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
 MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

Εκτός από εποξικά πράιμερ και αντισκωριακά. Για εύκαμπτα και μαλακά πλαστικά προσθέστε 10 - 30%, 47-39 2K Elastic στα συστήματα βαφής 2K προτού προσθέσετε το σκληρυντικό και το αραιωτικό σε περίπτωση όπου κριθεί αναγκαίο.

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.		
ΚΩΔΙΚΟΣ VOC		2004/42/ΠΒ(ε)(840)830
Υποκατηγορία προϊόντος (σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΕ) και μέγιστη περιεκτικότητα VOC (ISO 11890-1/2) του έτοιμου προς χρήση προϊόντος.		ΠΒ/Ζ. Ειδικά φινιρίσματα - Όλοι οι τύποι. Οριακές τιμές ΕΕ: 840 g/L (2007) Το εν λόγω προϊόν περιέχει τη μέγιστη ποσότητα 830 g/l VOC.
Χημική βάση	Ειδικές ρητίνες	
Φυσικές Ιδιότητες	Ιξώδες (RTS)	12 Dincup 4 / 20°C
	Ειδικό βάρος (kg/l)	0,874
	Σημείο Ανάφλεξης Κλειστό Κύπελλο	24°C / 75,2°F
	Όγκος % Στερεά	4,4
	Οικονομία	9 m²/L/50 μm
		365 ft²/Gal/0,2 mil
	Γυαλάδα	Ματ
Χρώμα	-	

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική προστασία (συνιστούμε τη χρήση αναπνευστήρα παροχής φρέσκου αέρα).

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο σχετικά με το Δελτίο ασφαλείας δεδομένων:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



1-051 Gun Cleaner

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ελάχιστο 3 έτη. (Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (μη ανοιγμένο δοχείο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

